




Barva: ■ Šedá

Upozornění k obalové jednotce (PU) a dílčímu balení (SPU):
Pokud objednáte celou obalovou jednotku, obdržíte naše ekologické a udržitelné kartonové blistry zabalené v krabici vhodné pro pultový prodej.
Pokud objednáte množství menší než celá obalová jednotka, obdržíte naše ekologické a udržitelné kartonové blistry bez krabice pro pultový prodej.

Informace o použitelných spojovacích svorkách najdete v popisu systému.

Přednosti:

- Snadné, rychlé a bezpečné používání
- Ihned připravené k použití, opětovně přístupné
- Bez silikonů
- Nepodléhá povinnosti označení
- Neomezená skladovatelnost
- Celkový systém sestávající z gelových krabiček a spojovacích svorek WAGO absolvoval zkoušky VDE a IPX8.

Údaje o připojení

Připojení 1	
Způsob ovládání	Aretační systém

Geometrické údaje

Šířka	49,4 mm / 1.945 palců
Výška	21,3 mm / 0.839 palců
Hloubka	40,1 mm / 1.579 palců

Mechanické údaje

Konstrukční řešení	Size 2
Způsob montáže	Neupevněná propojení
Vhodné	für Verbindungsklemmen 6 mm²

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Šedá
Materiál pouzdra	Polypropylen
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	25,5 g

Požadavky na prostředí	
Teplota okolního vzduchu (provoz)	-55 ... +85 °C
Teplota okolního vzduchu (skladování)	0 ... +40 °C

Obchodní údaje	
ETIM 8.0	EC001170
ETIM 7.0	EC001170
PU (SPU)	36 (3) ks
Země původu	IT
GTIN	4055144097290
Číslo celního tarifu	85389099990


Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty			
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations	
			
Schválení	Standardní	Název certifikátu	
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60669	400051938	
Schválení	Standardní	Název certifikátu	
		EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-
		UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 207-1432	

Documentation				
System Description			Bid Text	
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1156.45 KB	↓	207-1432	xml 3.58 KB ↓
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1191.37 KB	↓	207-1432	docx 20.44 KB ↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	
2D/3D Models 207-1432	↓

Pokyny k instalaci			
Instalace			
			
Otevřete gelovou krabičku pomocí bočních západek.	Vložte zapojenou svorku do gelové krabičky.	Vložte zapojenou svorku do gelové krabičky.	Zavřete gelovou krabičku.
			
Zajistěte západku.	Možnost opětovného přístupu ke svorkám: • Otevřete gelovou krabičku. • Odstraňte gel. • Zapojte nové součásti.		

			
Zvedněte klop a roztrhněte perforaci.	Zamáčkněte perforaci po stranách.	Odtrhněte víko od perforace.	Při pultovém prodeji: Ohněte zadní klop podél přehybu, narovnejte ji a uchytejte ji ve výřezu v kartonovém obalu.
	Pokud klop nepotřebujete, odtrhněte ji od perforace.		

